

DOCOL

DocolVitalis
PURIFICADORES DE ÁGUA

MISTURADOR MONOCOMANDO DE COZINHA
COM PURIFICADOR DE ÁGUA DOCOLVITALIS

00808906



Eficiência bacteriológica



Máxima retenção de cloro



Máxima retenção de partículas



Refil com duração de 2.000 litros
(equivalente a 100 galões
de 20 litros) ou 6 meses



Acompanha contador magnético
de tempo que indica quando está
na hora de trocar o refil

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PEÇAS DE REPOSIÇÃO E COMPONENTES: Poderá ser adquirido na Assistência Técnica Docol. Dúvidas ligue 0800 474 333 - dresponde@docol.com.br

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA: Deve ser usado apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser aplicada cera automotiva a base de silicone. Não use produtos abrasivos.


COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e Zamac (ligas de zinco, alumínio, magnésio e cobre).

Para o melhor desempenho do sistema hidráulico, recomendamos seguir projeto realizado por profissional credenciado ao CREA e seguir as normas ABNT, bem como nosso manual de instalação.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM




FERRAMENTAS



Furadeira elétrica



Veda rosca





Chave Phillips



Chave de boca









PREMISSAS DE INSTALAÇÃO



ANTES DE INSTALAR O PRODUTO, ABRA O REGISTRO E DEIXE CORRER BASTANTE ÁGUA PARA REMOVER A SUJEIRA DA TUBULAÇÃO.

FECHE O REGISTRO GERAL.


4 INSTALAÇÃO




5

9

Rosquear os flexíveis.
Flexível maior conectar ao lado direito.
Flexível menor conectar ao lado esquerdo (entrada água filtro).




10




TROCA DE REFIL

1 Retirar o refil



2 Re-colocar refil




Reposição / Replacement / Reemplazo


	KIT REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA DOCOLVITALIS
00832200	KIT REFIL WATER PURIFIER DOCOLVITALIS
	KIT RECARGA PARA PURIFICADOR DE AGUA DOCOLVITALIS

LIMPEZA DO AREJADOR


1



2




3





POR FAVOR, UTILIZE ESTE CONTADOR PARA LEMBRÁ-LO QUANDO SUBSTITUIR O ELEMENTO FILTRANTE (REFIL).

A TROCA DEVERÁ OCORRER A CADA 6 MESES OU QUANDO HOUVER A VARIAÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA.



CONTADOR DE TEMPO MAGNÉTICO

3111900

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1X



1X

DIMENSIONAL



20 mm
(0,79 in)



Ø 45 mm
(1,77 in)

Composição do Produto Plástico de engenharia e aços.

Conservação e Limpeza
Deve ser usado apenas flanela pelo menos uma vez por semana.

Peças de Reposição e Componentes
Poderá ser adquirido na Assistência Técnica Autorizada Docol. Dúvidas ligue 0800 474 333.



ESTE PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA INTEGRADA E NÃO PODE SER SUBSTITUÍDA.


POR GENTILEZA DESCARTAR EM UM LOCAL APROPRIADO.




MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO CONTÉM PEÇAS PEQUENAS, SE INGERIDO OU INALADO, PODE CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE. PROCURE AJUDA MÉDICA IMEDIATA SE ENGOLIDAS OU INALADAS.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO


Posicione o *Contador em um local magnético de sua preferência.




Para ativar a contagem de tempo, pressione o botão durante 3 segundos. Conforme figura abaixo:



Após ativado o botão, a barra indicadora no visor irá progredir ao longo do tempo, indicando a substituição, quando chegar ao final.



Quando a barra indicadora atingir a marca de substituição, acenderá a luz vermelha, indicando o momento de substituição do elemento filtrante (Refil).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAIO DE DESEMPENHO REFIL

Eficiência retenção de partículas	Classe A (0,5 - 1µm)
Eficiência redução de cloro livre	Aprovado (> 75%)
Eficiência bacteriológica	Aprovado Vazão Máx. recomendada: 100L/h ou 1.7 L/m
Pressão: 5 m.c.a / 49 kPa 40 m.c.a / 392 kPa	
Vida útil nominal: 2.000 L	Temperatura: 5 a 40° C Purificador

VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE

Até 2.000 litros
ou 6 meses

Equivale a 100 galões
(20 litros cada) de água



Produto de acordo com a norma NBR 16098:2012, esta norma aplica-se a Aparelhos para melhoria da qualidade da água para uso doméstico - Aparelho por pressão. Produto a ser utilizado com água potável, de acordo com a Portaria MS 2914/2011

Eficiência Retenção do Cloro Livre	Aprovado (≥ 75%)
Eficiência Retenção de Partículas	Classe A (0,5 - 1µm)
Eficiência Bacteriológica	Aprovado
Controle nível microbiológico	Sim
Ensaio de Extraíveis	Aprovado
Vazão máxima recomendada	100L/h ou 1.7 L/min
Pressão mínima de trabalho	5 mca / 49 kPa
Pressão máxima de trabalho	40 mca / 392 kPa
Temperatura de trabalho	5 a 40° C
Requisitos elétricos	Não se aplica
Local de instalação	Ponto de uso (POU)
Elemento filtrante	Refil: 00832200 (2970300)
Dimensões (Comp. Larg. Altura)	219,8 x 62,8 x 58,6mm

VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE

Até 2.000 litros

Equivale a 100 galões
(20 litros cada) de água



RECOMENDA-SE A TROCA DO ELEMENTO FILTRANTE EM ATÉ 6 MESES OU ANTES, SE HOUVER REDUÇÃO NA VAZÃO DA ÁGUA OU PERCEPÇÃO DE GOSTO DE CLORO. A VIDA ÚTIL DO REFIL PODERÁ VARIAR DEPENDENDO DA QUALIDADE DA ÁGUA RECEBIDA EM SUA RESIDÊNCIA.

UTILIZAÇÃO OU MANUSEIO

PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA 16098:2012, ESTA NORMA APLICA-SE A APARELHOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO - APARELHO POR PRESSÃO. PRODUTO A SER UTILIZADO COM ÁGUA POTÁVEL, DE ACORDO COM A PORTARIA MS 2914/2011



Volume de descarte para início do funcionamento:
10 litros de água corrente.
(Este processo precisará ser feito em toda troca de refil). Acionar o purificador de água.



A vida útil do refil poderá variar dependendo da qualidade da água recebida em sua residência.



Gosto na água ou diminuição da vazão também indicam o momento da troca do refil.



Para sua segurança troque o refil no mínimo 1 vez a cada 6 meses ou quando ocorrer a variação na qualidade da água.



É de responsabilidade do usuário a troca do refil, o que garante melhor relação entre eficiência e vida útil do produto.



Utilize somente refil original Docol e produtos Docol Vitalis.



Para efetuar limpeza utilizar pano macio, úmido e sabão neutro.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

OCORRÊNCIA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Não passa água pelo produto	Registro geral de água fechado	Abrir o registro
	Tubulação obstruída	Verifique a extensão das mangueiras e veja se não há estrangulamento por dobra das mangueiras
Diminuição da vazão de água purificada	Esgotada a vida útil do refil	Substituir o refil
	Obstrução do restritor de vazão	Desrosqueie o Niple do refil e verifique se o restritor de vazão não está obstruído. Caso positivo efetue a desobstrução
Vazamento nas conexões	Aperto das conexões com folga	Faça o aperto nas conexões no sentido horário, com auxílio de uma chave.
Água com gosto ou cheiro	Refil saturado	Substituir o refil
Vazamento de água	Vazamento nas conexões	Certifique-se que as mangueiras estejam totalmente encaixadas.
Baixa qualidade de água	Prazo de vida útil do refil expirou	Substituir o refil

6 TERMO DE GARANTIA

A DOCOL assegura a partir de 01/03/2015, garantia sem limite de tempo em seus produtos, **exceto refil (elemento filtrante - 6 meses)** no que tange a defeitos nos materiais e processos de fabricação, para o uso em instalações residenciais em condições normais de acordo com as normas brasileiras aplicáveis ao produto enquanto o mesmo pertencer exclusivamente ao comprador original (comprador que realizou a compra), com a apresentação de documento fiscal de aquisição ou cadastro feito no site www.docol.com.br/garantia no prazo de 3 (três) meses após a compra dos produtos DOCOL.

Para manter a garantia sobre os produtos Docol, qualquer manutenção deve ser realizada pela Assistência Técnica Autorizada DOCOL que está credenciada a executar serviços de troca de peças de reposição originais ou produtos.

Durante os 10 primeiros anos a contar da data de compra validada pela nota fiscal ou cadastro no site indicado, a DOCOL assegura a cobertura dos custos de peças de reposição originais e serviços prestados pela rede de Assistência Técnica Autorizadas. Após este período, a DOCOL garante sem limite de tempo o envio sem custos das peças de reposição originais ou de um produto novo caso se encaixe nesta condição de garantia.

A Docol compromete-se a solucionar problemas consequentes de falhas de materiais e processos de fabricação aplicados ao uso em instalações residenciais em condições normais conforme as normas brasileiras aplicáveis ao produto, conforme mencionado acima. A responsabilidade da Docol restringe-se somente ao envio do componente ou produto que apresentou defeito de fabricação. A garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra do produto e/ou cadastro no site www.docol.com.br/garantia.



Hipóteses de exclusão da garantia:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas pelo manuseio, instalação ou uso inadequados;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias, etc.
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita-veda-rosca, estopas, ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mau funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, manuseio inadequado, batidas, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

Asseguramos a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a DOCOL manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a transferência da garantia para outro consumidor, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Para peças danificadas pelo desgaste natural do uso, será considerado o período de garantia de 5 (cinco) anos.
- Os produtos instalados em locais públicos, de uso coletivo e/ou ambientes externos terão o período de garantia específico de 5 (cinco) anos (exceto produtos eletrônicos).
- Produtos elétricos/eletrônicos e produtos instalados para uso industrial terão o período de garantia de 1 (um) ano.
- A DOCOL não se responsabilizará pelos custos originados por problemas de instalação e manutenção inadequada, e pelo uso de peças de reposição não originais.
- Alguns produtos, pelas suas características, têm um tempo de garantia específico, diferente do tempo constante deste termo. Neste caso, vale o termo constante no seu próprio manual de instrução.
- A garantia sem limite de tempo não é válida para aquisições feitas através de construtoras. Para esta compra, a garantia será de 10 (dez) anos.
- Peças com acabamentos superficiais executados através de pintura ou verniz terão o prazo de garantia de 5 (cinco) anos.
- Para a limpeza periódica, recomenda-se a limpeza semanal com flanela úmida e sabão neutro. Não deverão ser utilizados produtos à base de cloro (hipoclorito, água sanitária, etc.), bem como não é recomendada a utilização de esponjas de aço. Eventualmente poderá ser realizada a aplicação de cera automotiva a base de silicone.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

A DOCOL está sempre buscando aperfeiçoamento tecnológico em seus produtos. Por isso, poderá alterar seus produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

Esta garantia é concedida para produtos adquiridos e instalados em território nacional.

Importado e Comercializado por: DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Indústria Brasileira – CNPJ 75.339.051/0001-41
Av. Edmundo Doubrava, 1001 – Zona Industrial Norte
CEP 89219-502 – Joinville/SC - Brasil
Docol Responde – 0800 474 333 – dresponde@docol.com.br
Demás países entre en contacto con el Distribuidor Autorizado de Docol.
www.docol.com.br
Made in Brasil