


# Cadeira Movie

Referência: 550A

Cadeira Fixa sem braços 550A

|           | Matéria-Prima | Especificação                                                                                              | Acabamento  | Cores                                       |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| Estrutura | AÇO CARBONO   | 7/8" parede 1,20mm                                                                                         | CROMADO     | -                                           |
|           | AÇO CARBONO   | 7/8" parede 1,20mm                                                                                         | PINTADO     | ALUMINIO COM VERNIZ                         |
| Concha    | POLIPROPILENO | Polipropileno virgem, com tratamento anti UVA (proteção contra os raios solares que evita o desbotamento). | TEXTURIZADO | Preto<br>Azul<br>Outras cores: sob consulta |

Imagens e dimensões do produto:



|          |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| <b>A</b> | Largura Encosto    | 420mm  |
| <b>B</b> | Largura do Assento | 410mm  |
| <b>C</b> | Prof.do Assento    | 410mm  |
| <b>D</b> | Altura dos Pés     | 470mm  |
| <b>E</b> | Largura Total      | 510mm  |
| <b>F</b> | Prof. Total        | 540mm  |
| <b>G</b> | Altura Total       | 830mm  |
|          | Peso liquido       | 3,8 kg |
|          | Peso suportado     | 120kg  |

Embalagem:

Produto montado. Embalado em caixa de papelão fechada com fita de papel gomado. Para proteção interna, utiliza-se papelão entre os assentos e saco plástico.

Quantidade por volume: 4 unidade por caixa.

Peso do volume: 15,6 Kg

Medidas do volume: 660x600x1020mm

Cubagem do volume: 0,4039m<sup>3</sup>

Garantia:

1 ano contra defeitos de fabricação.

Por se tratar de produto injetado, pequenas variações de tonalidade de cor são intrínsecas ao produto, e não podem ser consideradas defeito.

Para aprimoramento de projeto, os produtos podem sofrer modificações.

Instruções de uso e conservação:

A estrutura deve ser limpa utilizando pano seco de algodão ou flanela. Se necessário, utilize pano umedecido apenas com água, secando o móvel em seguida.

Não utilize solvente, álcool, acetona, lustra móveis, produtos abrasivos e outros produtos que contenham soda e ou ácidos para limpar e tirar manchas dos móveis.

Não expor os móveis à luz solar e ambientes com umidade relativa elevada.

Manter a estrutura metálica limpa, utilizando pano seco ou cera a base de silicone.