






C810 - Cabeceira 160cm BEND





VISTA POSTERIOR DA CABECEIRA






Para furar a parede utilizar Broca de 8mm de diametro.

VISTA POSTERIOR PARA
FIXAÇÃO DA TRAVESSA E
SUPORTE.




Nº	Código	Descrição	Qtde.
1	I-PAN0433	PAINEL SUPERIOR 1600X610X15MM	1
2	I-PAN0435	PAINEL INFERIOR 1600X610X15MM	1
3	I-MOL0165	MOLDURA LAT ESQ 1306X70X18MM	1
4	I-MOL0167	MOLDURA LAT DIR 1306X70X18MM	1
5	I-SUP0012	SUPORTE PAREDE CRU 1550X52X18MM	1
6	I-SUP0013	SUPORTE CABECEIRA CRU 1600X52X18MM	1
7	I-TRA0288	TRAVESSA SUPERIOR CRU 1600X50X18MM	1
8	I-TRA0287	TRAVESSA INFERIOR CRU 1600X50X18MM	1
9	I-MOL0181	MOLDURA CABECEIRA 1600MM	1

C810 - Cabecero de Cama 160cm BEND





VISTA TRASEIRA DEL CABECERO



Para taladrar en la pared, utilice una broca de 8 mm de diámetro.

VISTA TRASERA PARA FIJACIÓN DE LA PARTICIÓN Y SOPORTE.



Ítem	Código	Descripción	Cantidad
1	I-PAN0433	PANEL SUPERIOR 1600X610X15MM	1
2	I-PAN0435	PANEL INFERIOR 1600X610X15MM	1
3	I-MOL0165	MARCO LAT. IZQUIERDO 1306X70X18MM	1
4	I-MOL0167	MARCO LAT. DERECHO 1306X70X18MM	1
5	I-SUP0012	SOPORTE PARED CRUDO 1550X52X18MM	1
6	I-SUP0013	SOPORTE CABECERO CRUDO 1600X52X18MM	1
7	I-TRA0288	PARTICIÓN SUPERIOR EN CRUDO 1600X50X18MM	1
8	I-TRA0287	PARTICIÓN INFERIOR EN CRUDO 1600X50X18MM	1
9	I-MOL0181	MARCO CABECERO 1600MM	1