



REFIL HIDROFILTROS *FACILE* C3

GARANTIA DE ÁGUA LIVRE DE GOSTOS E ODORES DESAGRADÁVEIS.
ELEMENTO FILTRANTE DE CARVÃO ATIVADO IDEAL PARA
REDUZIR O CLORO DA ÁGUA.

Código do produto: 903-0544




TECNOLOGIA DE FILTRAÇÃO

O Refil **HIDROFILTROS *FACILE* C3** é a melhor opção de refil purificador para redução de cloro livre. Desenvolvido por meio da tecnologia HPC®, é composto exclusivamente por carvão ativado granulado, que possui superfície porosa e grande área de contato. Essas características conferem grande área de adsorção, criando um fenômeno físico-químico que retém contaminantes chamados adsorbatos. Além da grande capacidade de adsorver o cloro livre, ainda reduz outros componentes orgânicos que causam gosto e odor desagradável na água, como trihalometanos (THM), pesticidas, solventes industriais e literalmente milhares de contaminantes. Assim, o refil **HIDROFILTROS *FACILE* C3** garante água livre de gostos e odores.

O cloro é o principal agente utilizado na desinfecção de águas de abastecimento, porém sua área de atuação deve ser limitada entre a estação de tratamento e o reservatório de armazenamento (caixa d'água), não sendo indicado para consumo humano. Com a maior vida útil do mercado, até 10 mil litros ou 1 ano para a troca, o refil **HIDROFILTROS *FACILE* C3** é a escolha ideal para combater níveis elevados de cloro e outros químicos orgânicos.



Utilize um Cap Facile® (913-2510) com este produto.



Compatível com o Purificador Facile®.

Normas e Referências: Este aparelho destina-se ao uso em água que atende a portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da Saúde. Atende as especificações da norma NBR 16098:2012.

OBS.: Aconselhamos a troca do refil de reposição a cada 10.000 litros ou quando for observada redução do fluxo de água.

DESCRITIVO TÉCNICO

Temperatura de operação: 5°C mín. / 50°C máx.

Pressão de operação: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx.

Composição: polipropileno e carvão

Grau de Filtração: Classe C [≥ 5 a < 15 micra]

Vazão máxima: 40 l/h

Peso bruto: 0,485 kg


Peso líquido: 0,445 kg

Dimensionais Emb. AxØ: 199 mm x 65 mm

Com redução do cloro livre de no mínimo 75%


Retenção de partículas

Ponto de Uso




Resaltamos que os nossos dispositivos para melhoria de água possuem componentes de excelente qualidade, cujo propósito é a redução dos contaminantes dissolvidos na água. A eliminação total ou o resultado do dispositivo dependem de uma série de fatores, como vazão aplicada, concentração de contaminantes, presença de outros elementos químicos, temperatura, pH, além da combinação entre os refis. Dessa forma, o resultado obtido é oriundo de vários fatores combinados e a performance dos produtos nas diversas condições e características de água pode gerar resultados diferentes, cabendo a um especialista a aplicação correta do produto.


Instruções de Troca do Refil:



1. IMPORTANTE: Não é necessário fechar o registro geral para a troca do refil, pois o Cap Facile® possui uma válvula automática de bloqueio de água. Utilize um pano e um recipiente para coletar a água entre a saída do Cap Facile® e a torneira. Desencaixe o Refil Purificador Facile® girando 1/4 de volta para a esquerda.



2. Certifique-se de que os três anéis de vedação estão no alojamento. Encaixe o Refil Purificador Facile® e gire 1/4 de volta para a direita. Pronto! Troca do refil realizada.



3. Garanta que todas as conexões estejam livres de vazamento, conferindo os componentes de vedação. Abra o registro geral de água. Descarte os primeiros 15 litros até que a água fique cristalina. Uau! Agora você pode desfrutar de uma água purificada.



REFIL DESCARTÁVEL. Não necessita de limpeza ou retrolavagem. Faça a separação correta do lixo.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:


1. Recomendamos que a instalação seja feita em um local de fácil acesso e protegido da luz solar.
2. Caso você queira consumir água purificada diretamente na torneira Facile Slim ou na torneira Facile Triuno, orientamos utilizar um conector Y com rosca de 1/2" para fornecer água normal em paralelo.
3. O Facile possui rosca externa de 1/2", portanto utilize conexões do mesmo padrão.
4. Aconselhamos o uso de mangueira flexível de inox de 1/2".
5. Sugerimos que instale seu Facile na posição vertical.
6. Faça rotineiramente a limpeza do purificador. Utilize água e sabão biodegradável e evite materiais abrasivos.



**DEFINA ATÉ 3 REFIS
PARA SEREM INSTALADOS
JUNTOS, SEGUINDO AS
COMBINAÇÕES
DISPONÍVEIS:**

Para melhor desempenho do produto, deve-se considerar como distância mínima de operação entre a altura da caixa d'água e o ponto de instalação:

- 2 metros de distância, para a instalação de 01 Facile®;
- 4 metros de distância, para a instalação de uma combinação com 02 Facile®;
- 6 metros de distância, para a instalação de uma combinação com 03 Facile®.



VOCÊ FICOU COM ALGUMA DÚVIDA SOBRE A INSTALAÇÃO?

QUER CONHECER O UNIVERSO FACILE®?

ENTÃO ACESSE:

