

OR3406

Balcão de Cozinha Mueble Bajo de Cocina Kitchen Base Cabinet

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

Y

PISTÃO
PISTÓN
PISTON

01

G

HASTE MINIFIX
TORNILLO MINIFIX
MINIFIX SCREW

02

H

TAMBOR MINIFIX
MINIFIX BARREL

02

A

CAVILHA Ø6X30
ESPIGA Ø6X30
DOWEL Ø6X30

17

B

PARAFUSO CC 3,5X14
TORNILLO CC 3,5X14
SCREW CC 3,5X14

30

C

PARAFUSO CC 3,5X40
TORNILLO CC 3,5X40
SCREW CC 3,5X40

15

D

DOBRADIÇA
BISAGRA
HINGE

02

F

PARAFUSO CF 4,5X50
TORNILLO CF 4,5X50
SCREW CF 4,5X50

06

I

PREGO
CLAVO
NAIL

50

J

BUCHA NYLON
TACO NYLON
NYLON WALL PLUG

02

M

SUPOORTE AÉREO
SOPORTE AÉREO
HANGING BRACKET

02

N

CAPA SUPOORTE AÉREO
CAPA SOPORTE AÉREO
HANGING CAP

02

O

ADESIVO TAPA FURO
ADHESIVO TAPA AGUJERO
HOLE COVER STICKER

08

Q

FIXADOR DE COSTAS
FIJADOR DE TRASERA
BACK FIXER

00

R

PARAFUSO CC 3,5X16
TORNILLO CC 3,5X16
SCREW CC 3,5X16

12

S

COLA
PEGAMENTO
GLUE

01

T

CORREDIÇA
CORREDERA
SLIDE

02

U

PUXADOR
TIRADOR
HANDLE

02

V

PARAFUSO CF 3,5X25
TORNILLO CF 3,5X25
SCREW CF 3,5X25

15

Z

PULSADOR MAGNÉTICO
PULSADOR MAGNÉTICO
MAGNETIC PUSH LATCH

01

Nome

C

L

E

QTD

OR3406-01 LAT DIR / LAT DER / SIDE RGT

768

497

15

1

OR3406-02 LAT ESQ / LAT IZQ / SIDE LFT

768

497

15

1

OR3406-03 BASE / BASE / BASE

568

497

15

1

OR3406-06 TRAV FRONTAL / TRVÑ FRONTAL / FRONT CRS BAR

568

60

15

1

OR3406-10 TAMPO / TAPA / TOP

599

520

25

1

OR3406-11 PORTA BASCULANTE / PUERTA / DOOR

347

596

15

1

OR3406-15 LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE

400

60

15

2

OR3406-18 COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK

513

60

15

1

OR3406-19 FRONTAL GAV / FRT CAJ / DRW FRT

513

60

15

1

OR3406-20 FRENTE GAV / FRT CAJ / DRW FRT

214

596

15

1

OR3406-26 TRAV TRASEIRA / TRVÑ TRASERO / REAR CRS BAR

568

60

15

1

OR3406-47 APOIO GAV / SOP CAJ / DRW SUP

60

380

15

1

OR3406-60 60 FUNDO GAV / FND CAJ / DRW BTM

400

530

3

1

OR3406-61 COSTA MENOR / TRAS MENOR / SML BACK

590

310

3

1

OR3406-62 COSTA / TRAS / BACK

590

445

3

1

OR3406-63 FUNDO GAV MENOR / FND CAJ / DRW BTM

380

530

3

1

OR3406-75 LAT GAV / LAT CAJ / DRW SIDE

380

82

15

2

OR3406-78 COSTA GAV / TRS CJN / DRW BCK

82

513

15

1

OR3406-M60 MOLD BALCÃO / MARCO MOSTR / COUNTER FRAME

1

GAVETA
CAJÓN
DRAWER

U

75

20

78

75

63

47

60

18

15

19

15

M60

15

06

10

26

62

61

01

02

03

11

GAVETA MOLDURA
CAJÓN CON MARCO
FRAMED DRAWER

GAVETA
CAJÓN
DRAWER

Limpar o número da peça com pano levemente umedecido com álcool

Clean the part number with a cloth slightly dampened with alcohol

Limpiar el número de la pieza con un paño ligeramente humedecido con alcohol.


Ferramentas Necessárias / Hardware / Herramientas

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".
"IMPORTANT LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS".
"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY QUERIES".


Rev.: 00 - 16/01/2026

1

DESMONTANDO CORREDIÇA TElescópICA
DESMONTANDO CORREDERA TElescópICA
DISASSEMBLING TELESCOPIC SLIDE




2




3

APLICÁVEL NO CASO DO PRODUTO COM PÉS.
APPLICABLE EN EL CASO DE PRODUCTOS CON PATAS.
APPLICABLE FOR PRODUCTS WITH LEGS.



4




5





ENCAIXE O PULSADOR MAGNÉTICO NA BASE
ENCAJE EL PULSADOR MAGNÉTICO EN LA BASE
FIT THE MAGNETIC PUSH LATCH INTO THE BASE

PULSADOR MAGNÉTICO
MAGNETIC PUSH LATCH


BASE DO PULSADOR MAGNÉTICO.
BASE DEL PULSADOR MAGNÉTICO.
MAGNETIC PUSH LATCH BASE.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:






10



11

PRENDA O MÓDULO NA PAREDE
FIJE EL MÓDULO A LA PARED
SECURE THE MODULE TO THE WAL

PARAFUSO "V" PARA UNIÃO ENTRE MÓDULOS TORNILLO "V" PARA UNIÓN ENTRE MÓDULOS "V" SCREW FOR MODULE JOINING
--



12

