

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cristaleira 02 Portas 02 Gavetas Americana |



Cristalera 02 Puertas 02 Cajones Americana | 2 Doors and 2 Drawers American Display Cabinet

C357-05 Branco HP/Calcare BP

C357-156 Branco HP/Nature

C357-131 Cinza/Calcare BP

C357-169 Cinza/Nature



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado com a carga distribuída
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpeza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements





Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.




OPCIONAL:
O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:
O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:
O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.



4








Peça (12) apenas fixada com Parafuso (AF), de baixo para cima.

Pieza (12) sólo fijada con Tornillo (AF), de abajo hacia arriba.

Part (12) only fixed with Screw (AF) from bottom to top.

5








7

Opção Suspensa

Opción suspendida



Suspended Option

Parede
Pared
Wall





Para a desmontagem da corredeira
siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de
diapositivas la instrucción siguiente a.

To disassemble the slide, follow the
instructions on the side.




Fixar as corredeiras nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Attach the slides to these mounting holes.



Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Video: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide






Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.







Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Vídeo: Consejos para arreglar Minifix

Vídeo: Tips for Fixing Minifix



Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.



















Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	715x145x15
02	2/2	01	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	2/2	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	683x145x15
04	2/2	01	Base Base Base	715x490x15
05	2/2	01	Lateral Esquerda Inferior Lateral Izquierda Inferior Left Side Lower	660x490x15
06	2/2	01	Lateral Direita Inferior Lateral Derecha Inferior Right Side Bottom	660x490x15
07	2/2	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	684x60x15
08	2/2	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	684x60x15
09	2/2	01	Tampo Central 25mm Tapa Central 25mm Central Surface 25mm	715x53x25
10	1/2	01	Lateral Esquerda Superior Lateral Izquierda Superior Upper Left Side	1345x295x15
11	1/2	01	Lateral Direita Superior Lateral Derecha Superior Right Side Superior	1345x295x15
12	2/2	04	Prateleira Estante Shelf	684x295x15
13	2/2	01	Tampo Tapa Top	715x322x15
14	2/2	01	Fundo central Fondo central Central fund	708x417x3
15	2/2	03	Fundo Fondo Bottom	708x311x3
16	1/2	02	Fundo Cru Fondo Cruído Raw Background	687x353x3
17	1/2	02	Porta Vidro Puerta de cristal Glass Door	1339x354x15
18	2/2	02	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	711x330x15
19	2/2	04	Lado de Gaveta Lado del cajón Drawer Side	400x180x15
20	2/2	02	Fundo de gaveta Fondo de cajón Bottom of drawer	640x411x3
21	2/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	659x180x15
22	2/2	02	Ripa Estrutural Gaveta Ripa Estructural Cajón Drawer Structural Clamp	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	D  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	E  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	F  Parafuso M4x20mm CHT. ZB. Tornillo M4x20mm CHT. ZB. Screw M4x20mm CHT. ZB.	G  Parafuso 4,0x35mm CHT. Tornillo 4,0x35mm CHT. Screw 4,0x35mm CHT.
H  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I  Pregos 12x12mm Anelados Clavos 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J  Pregos 10x10mm Clavos 10x10mm Nail 10x10mm	K  Fixador de fundos Bottom fixer	L  Cantoneira plástica Plastic angle brackets	M  Cantoneira suporte triangular Triangle support angle	N  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
O  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	P  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	Q  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	R  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	S  Suporte de fixação Mounting bracket	T  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	U  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
V  Perfil "1" 672mm Perfil "1" 672mm Profile "1" 672mm	W  Dinamarca 35mm POP Balata C Amort + Cúspis Flex Bungee Hook POP de 35 mm con amortiguación + cúspis flex 35mm POP Low Hinge with Dampening + Fixed Stone	X  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	Y  Corrediza telescópica Díapositivas telescópicas Telescopic slides	Z  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	AA  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	AB  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
AC  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	AD  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm					

O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (A).