


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 2 PORTAS 800MM AMERICANA | BALCÓN 2 PUERTAS 800MM AMERICANA |
BALCONY 2 DOORS 800MM AMERICANA****Referência/Cor**

- ☐ C355-05 Branco HP
☐ C355-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only**OPCIONAL:**



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	800x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	768x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	800x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	769x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	769x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	769x60x15
10	1/1	02	Fundo Fondo Bottom	792x341x3
11	1/1	02	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x 	B 03x 	C 18x 	D 51x 	E 04x 	F 04x 	G 04x 	H 24x
I 27x 	J 07x 	K 08x 	L 02x 	M 04x 	N 04x 	O 04x 	P 02x
Q 02x 	R 02x 	S 01x 	T 22x 				

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 4,0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


1º



Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.




2º


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C904-).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C904-).


This top is optional and is sold separately (C904-).





3º




4º



5º




6º



Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.





7º




Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option



Parede
pared
Wall



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil


☎+55 49 3674.3500





 @moveishenn
www.henn.com.br
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Balcão Porta Toalha 200mm Americana | Balcón Puerta Toalla 200mm Americana |**
Counter Towel Door 200mm Americana

- ☐ C362-05 Branco HP
- ☐ C362-131 Cinza

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	168x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	490x200x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	169x60x15
08	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	169x60x15
09	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	683x192x3

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapon de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	F  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	G  Corredica telescópica Corredera telescópica Telescopic slide
H  Toalheiro metal Tallero de metal Metal towel rail	I  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	K  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	L  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	M  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	N  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag

O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.









El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

Caso houver a necessidade de editar o produto, a fita de borda deverá ser utilizada para acabamento.

En caso de necesidad de editar el producto, la cinta de borde debe utilizarse para el acabado.

If you need to edit the product, the edge tape should be used for finishing.



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎+55 49 3674.3500

📧@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BALCÃO 1 PORTA 400MM AMERICANA | BALCÓN 1 PUERTA 400MM AMERICANA |
BALCONY 1 DOOR 400MM AMERICANA****Referência/Cor**

- ☐ C365-05 Branco HP
☐ C365-131 Cinza

**OPCIONAL:**



O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

OPCIONAL:

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

OPTIONAL:

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal Frente pie de página Front Footer	400x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral Pie de página Side Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro Pie de página trasera Rear Footer	368x145x15
04	1/1	01	Base Base Base	400x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	660x490x15
06	1/1	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	660x490x15
07	1/1	01	Prateleira Estante Shelf	369x400x15
08	1/1	01	Travessa frontal Travesaño frontal Front crossbar	369x60x15
09	1/1	01	Travessa traseira Travesaño trasero Rear bumper	369x60x15
10	1/1	01	Fundo Fondo Bottom	684x392x3
11	1/1	01	Porta Puerta Door	665x396x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 02x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	C 15x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 36x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	E 15x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	F 02x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Bolt M4x20mm CHT. ZB	G 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	H 24x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 22x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	K 08x Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	L 01x Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	M 02x Dobradica 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calce fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	N 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	O 04x Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	P 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
Q 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	R 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	S 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag					

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (P), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (O) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (P), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (O) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION



To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (P), the 4,0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (O) and the 5,0x50mm FLA screw (A).

O parafuso (G) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (G) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (G) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

1



Utilizar o sachê de cola (S) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (S) en todos los pernos (H) producto.


Use the glue sachet (S) on all the pegs (H) of the product.

2


Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C902-).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C902-).



This top is optional and is sold separately (C902-).




3




4



5



6



Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.






Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.

Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Bancada Gourmet | Mostrador Gourmet | Gourmet Counter**



C630-05 Branco HP

C630-35 Duna/Cristal

C630-131 Cinza HP

C630-139 Off White

C630-217 Nature/Areia

**Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A **x42**

B

**x24**


C

**x19**


D

**x19**


E

**x1**


F

**x4**

G

**x4**

H

**x6**


I

**x1**

J

HENN**x1**

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES




Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1=5	1/1	01	LATERAL DIREITA ESQUERDA LADO IZQUIERDO DERECHO LEFT RIGHT SIDE	975	600	25
2	1/1	01	PAINEL INFERIOR PANEL INFERIOR BOTTOM PANEL	1402	325	15
3	1/1	01	PAINEL CENTRAL PANEL CENTRAL CENTER PANEL	1402	325	15
4	1/1	01	PAINEL SUPERIOR PANEL SUPERIOR TOP PANEL	1402	325	15
5=1	1/1	01	LATERAL DIREITA ESQUERDA LADO IZQUIERDO DERECHO LEFT RIGHT SIDE	975	600	25
6	1/1	01	TAMPO TAPA TOP	1456	603	25
7	1/1	02	PAINEL COM APLIQUE PANEL CON APLICACIÓN PANEL WITH APPLICATION	975	547	12
8	1/1	12	APLIQUE APLICAR APPLY	974	35	12
9	1/1	06	APLIQUE FURO MAIOR APLICAR AGUJERO MÁS GRANDE APPLY BIGGER HOLE	974	35	12

PASSO 1







PEÇAS REQUERIDAS

1=5	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x2
6	TAMPO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		04
C		19
E		
F		04
G		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 2

ITM/C630-




PEÇAS REQUERIDAS

2	PAINEL INFERIOR	x1
3	PAINEL CENTRAL	x1
4	PAINEL SUPERIOR	x1
9	APLIQUE FURO MAIOR	x6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		20
E		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 3





PEÇAS REQUERIDAS

1=5	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x1
2	PAINEL INFERIOR	x1
3	PAINEL CENTRAL	x1
4	PAINEL SUPERIOR	x1
5=1	LATERAL DIREITA ESQUERDA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		12
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS







PEÇAS REQUERIDAS

6	TAMPO	x1
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		07
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




PEÇAS REQUERIDAS

7	PAINEL COM APLIQUE	x2
8	APLIQUE	x12


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		24
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



2X



Apliques (8) devem estar alinhados com Painel com Aplique (7).
Utilizar o Friso para fixação dos parafusos (A).


PASSO 6

ITM/C630-



PEÇAS REQUERIDAS

7	PAINEL COM APLIQUE	x2
---	--------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A			18
---	---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





PEÇAS REQUERIDAS

9	APLIQUE FURO MAIOR	x6
---	--------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		
---	--	--





ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		06
I		01
J		01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.



PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA



Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

