


Instrução de Montagem



ME410/411/412
ME415/475




Criativa
Móveis do Brasil

Pesos máximos recomendados, com cargas uniformemente distribuídas:
Tampo de vidro 6mm - até 5kg
Tampo de vidro 8mm - até 8kg
Tampo de fórmica - até 15kg

Loc.	Ferragem	Quant.	Desenho
A	Parafuso 4,0x30	16	
B	Ponteira externa	04	

Relação de peças

Loc.	Descrição	Qtde.
1	Tampo	01
2	Pés	04



CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Ler com atenção o manual de montagem que acompanha o produto.
2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentem defeito de fabricação num prazo de 3 meses.

CUIDADOS ESPECIAIS - Limpeza

Estrutura tubular:

Não utilizar produtos abrasivos. Usar somente um pano limpo e seco ou produto específico para cromo (Silvo).
Não expor o móvel em áreas externas.

Tampo de vidro ou fórmica:

Usar pano levemente umedecido com água ou álcool.

Estofados:

Usar pano levemente umedecido com sabão neutro.